



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED16S/840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 24 W, D344 mm, 1600 lm, 4000 K, IP65

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		
Lamppuperheen koodi	LED16S [LED Module, system flux 1600 lm]	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	
Lighting Technology		LED
Arvoasteikko		Tehokas
CE-merkintä		Kyllä
Takuuaika		3 vuotta + 2 vuotta rekisteröinnin jälkeen
Tulenarkuusmerkintä		Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä		-
Hehkulankatesti		Lämpötila 850 °C, kesto 30 s

CoreLine Wall-mounted

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
---------------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 600 lm
Vastaava värieläpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeilan hajautus	180°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasäys	22 A
Kytkeväaika	0,32 ms
Virrankulutus	24 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräjä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	15

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Komposiittimateriaalit
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti

Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Polyamidi
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	120 mm
Kokonaishalkaisija	344 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.37, 0.37) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava	25 °C
käyttölämpötila Tq	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	WL120V LED16S/840 PSU WH
Koko tuotenimi	WL120V LED16S/840 PSU WH
Full EOC	871869606633199
Paikallisen koodin kuvaus	4259787
Tilauskoodi	06633199
Tuotekoodi (12NC)	910503910010
Paikallinen koodi	4259787
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696066331
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696066454

Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted

