



CoreLine Hublot

WL120V LED16S/840 PSU GR

LED Module, system flux 1600 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Gris

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

Données du produit

Informations générales		Valeur ajoutée	
Code famille lampe	LED16S [LED Module, system flux 1600 lm]	Marquage CE	Performance
Source lumineuse remplaçable	Non	Garantie	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité	Inflammabilité	3 ans + 2 ans à l'inscription
Driver inclus	Oui	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.	Essai au fil incandescent	-
Type de lampe	LED	Conforme à RoHS	Température 850 °C, durée 30 s
		Données techniques de l'éclairage	
		Flux lumineux	Oui
		Température de couleur corrélée (nom.)	3 ans + 2 ans à l'inscription
		Efficacité lumineuse (nominale)	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
		Indice de rendu de couleur (IRC)	Température 850 °C, durée 30 s

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	Symétrique
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	180°
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	22 A
Durée courant d'appel	0.32 ms
Consommation électrique	24 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	15
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/ Arrêt)
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Matériaux composites
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate

Matériaux de fixation	Polyamide
Couleur du corps	Gris
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Hauteur totale	120 mm
Diamètre total	344 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.37, 0.37) SDCM<3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Données du produit	
Nom du produit de la commande	WL120V LED16S/840 PSU GR
Nom de produit complet	WL120V LED16S/840 PSU GR
Code EOC	871869606634899
Code de commande	06634899
Code 12NC	910503910011
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696066348
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696066461

Schéma dimensionnel



