



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 18 W, D344 mm, 1200 lm, 4000 K, IP65

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartede lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lighting Technology	
Kode for lampeserie	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	Plan	LED
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	ydelse
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Garantiperiode	Ja
Driver inkluderet	Ja	Mærke for brændbarhed	3 år + 2 år ved tilmelding
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	ENEC-mærke	Til montering på normalt antændelige overflader
		Glødetrådtest	-
		Opfylder kravene i EU RoHS	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
		Lysteknisk	Ja
		Lysstrøm	1.200 lm
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K

CoreLine Wall-mounted

Lyseffekt (nominel) (nom.)	67 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Symmetrisk
Lampens lysstrålespedning	180°

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	22 A
Starttid	0,32 ms
Strømforbrug	18 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	15

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +35 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Kompositmaterialer
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Hvid

Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	120 mm
Samlet diameter	344 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.37, 0.37) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL120V LED12S/840 PSU WH
Det fulde produkt navn	WL120V LED12S/840 PSU WH
Full EOC	871869606635599
Ordrekode	06635599
Materialenr. (12NC)	910503910012
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696066355
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696066478

Målskitse



CoreLine Wall-mounted

