



CoreLine Aplique

WL120V LED12S/840 PSU WH

CoreLine Aplique, 18 W, D344 mm, 1200 lm, 4000 K, IP65

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo aplique de la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir luminarias de montaje en pared o techo tradicionales con lámparas fluorescentes compactas. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Datos del producto

Información general		Certificado ENEC	
Código de familias de lámparas	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No	Conforme con EU RoHS	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad	Datos técnicos de la luz	
Driver incluido	Sí	Flujo luminoso	1.200 lm
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	67 lm/W
Lighting Technology	LED	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Escalera de valor	Óptima	Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Marca CE	Sí	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Período de garantía	3 + 2 años a partir del registro	Tipo de óptica	Simétrica
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Apertura del haz de luz de la luminaria	180°
		Operativos y eléctricos	
		Tensión de entrada	220 a 240 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz
		Corriente de arranque	22 A

CoreLine Aplique

Tiempo de irrupción	0,32 ms
Consumo de energía	18 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in y retenedor
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	15

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Materiales compuestos
Material del reflector	-
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Poliamida
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Altura global	120 mm
Diámetro global	344 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	---

Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [20 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.37, 0.37) SDCM<3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Adecuado para conmutación aleatoria	No

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	WL120V LED12S/840 PSU WH
Nombre completo del producto	WL120V LED12S/840 PSU WH
Full EOC	871869606635599
Código de pedido	06635599
Código 12NC	910503910012
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696066355
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696066478

Plano de dimensiones



