



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 18 W, D344 mm, 1200 lm, 4000 K, IP65

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Wall-mounted LED-es termékekkel a falra szerelt hagyományos fénycsövek válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsatlád kódja	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	Jótállási idő	3 év + 2 év regisztráció után
Cserélhető fényforrás	Nem	Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Előtét egységek száma	1 egység	ENEC jel	-
Előtét mellékelve	Igen	Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.	Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Lighting Technology	LED	Technikai adatok	
Értéklétra	Teljesítmény	Fényáram	1 200 lm
CE jelölés	Igen	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
		Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	67 lm/W
		Színvisszaadási index (CRI)	>80
		Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
		A fényforrás színe	840 semleges fehér
		Optikai típus	Szimmetrikus
		Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	180°

CoreLine Wall-mounted

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	22 A
Indulási idő	0,32 ms
Teljesítményfelvétel	18 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	15
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Kompozit anyagok
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Poliamid
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes magasság	120 mm
Teljes átmérő	344 mm

Méretezett rajza

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.37, 0.37) SDCM<3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	WL120V LED12S/840 PSU WH
Teljes terméknev	WL120V LED12S/840 PSU WH
Full EOC	871869606635599
Rendelési kód	06635599
Cikkszám (12NC)	910503910012
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696066355
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696066478

CoreLine Wall-mounted

