



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 18 W, D344 mm, 1200 lm, 4000 K, IP65

CoreLine Vägghmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lättanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Produktdata

Allmän information		Värdetrappa	
Lampfamiljskod	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	CE-märkning	Prestanda
Utbytbar ljuskälla	Nej	Garantitid	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Säkerhetsmärkning, antändlighet	3 år + 2 år vid registrering
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Glödtrådstest	-
Lighting Technology	LED	EU RoHS-kompatibel	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
		Ljusteknik	
		Ljusflöde	Ja
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	1 200 lm
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	4000 K
		Färgåtergivningsindex	67 lm/W
		Ljuskällans spridningsvinkel	>80
			120 °

CoreLine Wall-mounted

Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Symmetrisk (S)
Armaturens ljusstrålefördelning	180°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	0,32 ms
Effektförbrukning	18 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	15

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Sammanstatta material
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad

Total höjd	120 mm
Total diameter	344 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.37, 0.37) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WL120V LED12S/840 PSU WH
Fullständigt produktnamn	WL120V LED12S/840 PSU WH
Full EOC	871869606635599
Beskrivning av lokal kod	7510072
Beställningsnummer	06635599
Materialnummer (12NC)	910503910012
Lokal kod	7510072
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696066355
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718696066478

Måttskiss



CoreLine Wall-mounted

