



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/840 PSU GR

LED module, system flux 1200 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Grå

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartede lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]		middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lighting Technology	LED
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Plan	ydelse
Driver inkluderet	Ja	CE-mærke	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for	Garantiperiode	3 år + 2 år ved tilmelding
		Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
		ENEC-mærke	-
		Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
		Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

CoreLine Wall-mounted

Lysteknisk	
Lysstrøm	1.200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	67 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Symmetrisk
Lampens lysstrålespedning	180°

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	22 A
Starttid	0,32 ms
Strømforbrug	18 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	15

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +35 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Kompositmaterialer
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Polyamid

Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	120 mm
Samlet diameter	344 mm


Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.37, 0.37) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata	
Ordreproduktnavn	WL120V LED12S/840 PSU GR
Det fulde produktnavn	WL120V LED12S/840 PSU GR
Full EOC	871869606636299
Ordrekode	06636299
Materialenr. (12NC)	910503910013
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696066362
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696066485

Målskitse



CoreLine Wall-mounted

