



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/840 PSU WH

LED Module, system flux 500 lm, 840 Neutraali valkoinen, Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois), Valkoinen

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		
Lamppuperheen koodi	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	
Lighting Technology		LED
Arvoasteikko		Tehokas
CE-merkintä		Kyllä
Takuuaika		3 vuotta + 2 vuotta rekisteröinnin jälkeen
Tulenarkuusmerkintä		Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä		-
Hehkulankatesti		Lämpötila 850 °C, kesto 30 s

CoreLine Wall-mounted

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
---------------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	500 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	63 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeilan hajautus	180°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	4 A
Kytkeväaika	0,37 ms
Virrankulutus	8 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentärämsä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	30

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Komposiittimateriaalit
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti

Kiinnitysmateriaali	Polyamidi
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	298 mm
Kokonaisleveys	175,8 mm
Kokonaiskorkeus	85 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	85 x 176 x 298 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.37, 0.37) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	WL121V LED5S/840 PSU WH
Koko tuotenimi	WL121V LED5S/840 PSU WH
Full EOC	871869606637999
Paikallisen koodin kuvaus	4259789
Tilauskoodi	06637999
Tuotekoodi (12NC)	910503910014
Paikallinen koodi	4259789
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696066379
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718696066492

Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted

