



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED16S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 24 W, D344 mm, 1600 lm, 3000 K, IP65

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	LED16S [LED Module, system flux 1600 lm]	Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Lighting Technology	LED
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Arvoasteikko	Tehokas
Liitäntälaite mukana	Kyllä	CE-merkintä	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa.	Takuuaika	3 vuotta + 2 vuotta rekisteröinnin jälkeen
		Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
		ENEC-merkintä	-
		Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
		RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

CoreLine Wall-mounted

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 600 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeilan hajautus	180°
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasäys	22 A
Kytkeväaika	0,32 ms
Virrankulutus	24 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräjä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	15
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+35 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Komposiittimateriaalit
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti

Kiinnitysmateriaali	Polyamidi
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	120 mm
Kokonaishalkaisija	344 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.47, 0.42) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Käyttökohteiden olosuhteet	
Suorituskyvyn varmistava	25 °C
käyttölämpötila Tq	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	WL120V LED16S/830 PSU WH
Koko tuotenimi	WL120V LED16S/830 PSU WH
Full EOC	871869606639399
Paikallisen koodin kuvaus	4259790
Tilauskoodi	06639399
Tuotekoodi (12NC)	910503910016
Paikallinen koodi	4259790
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696066393
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696066515

Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted

