



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 18 W, D344 mm, 1200 lm, 3000 K, IP65

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Wall-mounted LED-es termékekkel a falra szerelt hagyományos fénycsövek válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsatlád kódja	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény
CE jelölés	Igen

Jótállási idő	3 év + 2 év regisztráció után
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Fényáram	1 200 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	67 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Optikai típus	Szimmetrikus
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	180°

CoreLine Wall-mounted

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	22 A
Indulási idő	0,32 ms
Teljesítményfelvétel	18 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	–
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	15

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +35 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Kompozit anyagok
Reflektor anyaga	–
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Poliamid
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes magasság	120 mm
Teljes átmérő	344 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.47, 0.42) SDCM<3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%


Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem

Termékadatok

A termék megrendelési neve	WL120V LED12S/830 PSU WH
Teljes terméknev	WL120V LED12S/830 PSU WH
Full EOC	871869606641699
Rendelési kód	06641699
Cikkszám (12NC)	910503910018
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696066416
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696066539

Méretezett rajza



CoreLine Wall-mounted

