



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 8 W, 144x76 mm, 500 lm, 3000 K, IP65

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Wall-mounted LED-es termékekkel a falra szerelt hagyományos fénycsövek válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év + 2 év regisztráció után

Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Fényáram	500 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	63 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Optikai típus	Szimmetrikus
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	180°

CoreLine Wall-mounted

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	4 A
Indulási idő	0,37 ms
Teljesítményfelvétel	8 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	30

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Kompozit anyagok
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Poliamid
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	298 mm
Teljes szélesség	175,8 mm
Teljes magasság	85 mm

Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	85 x 176 x 298 mm
--	-------------------


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.47, 0.42) SDCM<3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	WL121V LED5S/830 PSU WH
Teljes terméknev	WL121V LED5S/830 PSU WH
Full EOC	871869606643099
Rendelési kód	06643099
Cikkszám (12NC)	910503910020
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696066430
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696066553

Méretezett rajza



CoreLine Wall-mounted

