



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 8 W, 144x76 mm, 500 lm, 3000 K, IP65

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europas veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	3 + 2 år ved registrering

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	500 lm
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	63 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Symmetrisk
Armatur lysstråle spredning	180°

CoreLine Wall-mounted

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	4 A
Innløpstid	0,37 ms
Effektforbruk	8 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	30

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Komposittmaterialer
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	298 mm
Total bredde	175,8 mm
Total høyde	85 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	85 x 176 x 298 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.47, 0.42) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL121V LED5S/830 PSU WH
Fullstendig produktnavn	WL121V LED5S/830 PSU WH
Full EOC	871869606643099
Lokal kodebeskrivelse	3381895
Bestillingskode	06643099
Materialenr. (12NC)	910503910020
Lokal bestillingskode	3381895
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696066430
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696066553

Målskisse



CoreLine Wall-mounted

