



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 8 W, 144x76 mm, 500 lm, 3000 K, IP65

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe moduły LED CoreLine do montażu naściennego mogą zastępować tradycyjne oprawy naścienne z kompaktowymi świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]	Znak CE	Tak
Wymienne źródło światła	Nie	Okres gwarancji	3 + 2 lata w przypadku rejestracji
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
W zestawie sterownik	Tak	Oznaczenie ENEC	-
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	Test rozżarzonego drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Lighting Technology	LED	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Tier	Wydajność	Dane techniczne oświetlenia	
		Strumień Świetlny	500 lm
		Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	63 lm/W
		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
		Kąt rozsyłu źródła światła	120 °

CoreLine Wall-mounted

Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła oprawy	180°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	4 A
Czas rozruchu	0,37 ms
Zużycie energii	8 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkoszłączka i odciążka
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	30

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C
-----------------------------	-------------------


Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Materiały kompozytowe
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Poliamid
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	298 mm

Rysunki techniczne



Całkowita szerokość	175,8 mm
Całkowita wysokość	85 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	85 x 176 x 298 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporność na akty wandalizmu]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.47, 0.42) SDCM<3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia T _a	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WL121V LED5S/830 PSU WH
Pełna nazwa produktu	WL121V LED5S/830 PSU WH
Full EOC	871869606643099
Kod zamówienia	06643099
Materiał Nr (12NC)	910503910020
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696066430
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718696066553

CoreLine Wall-mounted

