



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 8 В, 144x76 mm, 500 лм, 3000 К, IP65

Будь то новое или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Wall-mounted может заменить традиционные настенные светильники с компактными люминесцентными лампами. Процесс выбора, монтажа и обслуживания очень прост — это всего лишь простой переход.

Данные о продукции

Общая информация		Лестница ценности	
Код лампового семейства	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]	Маркировка CE	Да
Сменный источник света	Нет	Гарантийный период	3 года + 2 года при регистрации
Количество единиц ПРА	1 шт.	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Драйвер в комплекте	Да	Сертификат ENEC	-
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с
		Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Осветительная технология		Технические характеристики освещения	
	LED	Светоотдача	500 лм
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
		Эффективность (номинальная) (ном.)	63 лм/В
		Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80

CoreLine Wall-mounted

Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	Симметричный
Светораспределение светильника	180°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	4 А
Время пуска	0,37 ms
Энергопотребление	8 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	30

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоточдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Композитные материалы
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Полиамид
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	298 мм

Общая ширина	175,8 мм
Общая высота	85 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	85 x 176 x 298 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.47, 0.42) SDCM<3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	WL121V LED5S/830 PSU WH
Полное название продукта	WL121V LED5S/830 PSU WH
Полный код продукта	871869606643099
Код заказа	910503910020
Материал № (12NC)	910503910020
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696066430
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696066553

Чертеж размеров



CoreLine Wall-mounted

