



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/830 PSU GR

LED Module, system flux 500 lm, Теплый белый 830, Источник питания (Вкл./Выкл.), Серый

Будь то новое или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Wall-mounted может заменить традиционные настенные светильники с компактными люминесцентными лампами. Процесс выбора, монтажа и обслуживания очень прост — это всего лишь простой переход.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.

Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	3 года + 2 года при регистрации
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	500 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K

CoreLine Wall-mounted

Эффективность (номинальная) (ном.)	63 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	Симметричный
Светораспределение светильника	180°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	4 А
Время пуска	0,37 ms
Энергопотребление	8 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	30

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Композитные материалы
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Полиамид
Цвет корпуса	Серый
Покрытие оптической крышки	Опаловый

Общая длина	298 мм
Общая ширина	175,8 мм
Общая высота	85 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	85 x 176 x 298 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.47, 0.42) SDCM<3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	WL121V LED5S/830 PSU GR
Полное название продукта	WL121V LED5S/830 PSU GR
Полный код продукта	871869606644799
Код заказа	910503910021
Материал № (12NC)	910503910021
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696066447
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696066560

Чертеж размеров



CoreLine Wall-mounted

