




# TBS 166 Modul 625

## TBS166 G 4x14W/840 HF C6 PIP

4, 14 W, 840 Neutralweiß, Elektronisch, Hochfrequenz,  
Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen, geschlossen,  
Schnellsteckverbinder und Zugentlastung

Philips TBS166 ist eine modulare Einlegeleuchte für 625-mm-Deckensysteme. In Kombination mit einem HF-Vorschaltgerät und MASTER TL5-Lampen von Philips ermöglicht die TBS166 als Ersatz für ältere Beleuchtungsanlagen mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten erhebliche Energieeinsparungen. Mit ihrer Einbautiefe von nur 51 mm und der sehr flachen Einfassung eignet sich diese Leuchte für die Allgemeinbeleuchtung zum Beispiel in Büroräumen, Schulen und Geschäften (Supermärkte, Baumärkte). Die TBS166 ist besonders leicht und mit einem externen Steckverbinder und vorinstallierten Lampen ausgestattet, so dass sie sich schnell und einfach installieren lässt.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |                                                  | Optik                                                |                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampenfamiliencode       | TL5 [TL5]                                        | Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen, geschlossen |                                         |
| Betriebsgerät            | HF [Elektronisch, Hochfrequenz]                  |                                                      |                                         |
| CE-Zeichen               | Ja                                               | Betrieb und Elektrik                                 |                                         |
| Entflammbarkeitszeichen  | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen | Eingangsspannung                                     | 220 bis 240 V                           |
| Glühfadentest            | Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s                   | Energieverbrauch                                     | 14 W                                    |
| Lichttechnische Daten    |                                                  | Elektrischer Anschluss                               | Schnellsteckverbinder und Zugentlastung |
| Anzahl Lichtquellen      | 4                                                | Genehmigung und Anwendung                            |                                         |
| Farbe der Lichtquelle    | 840 Neutralweiß                                  | Schutzart (IP)                                       | IP20 [Fernhalten von Fingern]           |
|                          |                                                  | Schlagfestigkeit (IK)                                | IK02 [0,2 J Standard]                   |
|                          |                                                  | IEC-Schutzklasse                                     | Schutzklasse I                          |

TBS 166 Modul 625

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Anwendungsbedingungen                     |                              |
| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nicht anwendbar              |
| Produktdaten                              |                              |
| Bestell-Produktname                       | TBS166 G 4x14W/840 HF C6 PIP |
| Gesamtbezeichnung des Produkts            | TBS166 G 4x14W/840 HF C6 PIP |
| Gesamt-Produktcode                        | 871869606895300              |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Bestellcode                     | 06895300      |
| Material-Nr. (12NC)             | 910503910050  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696068953 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1             |
| EAN Umverpackung                | 8718696068953 |

Abmessungsskizzen

