




TBS165

TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP

3, 14 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokich częstotliwości, Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta, Szybkozłączka i odciążka

Oprawy TBS165 to modułowe oprawy zaprojektowane do sufitów podwieszanych o modułach 600 mm x 600 mm z widocznym profilem nośnym. Stosowane w kombinacji z osprzętem wysokiej częstotliwości i lampami Philips MASTER TL5, oprawy TBS165 zastosowane w zastępstwie starych instalacji elektromagnetycznych, zapewniają znaczne oszczędności energii. Mając zaledwie 51 mm wysokości i bardzo płaskie obrzeże kwadratowe oprawy mogą być stosowane do potrzeb oświetlenia ogólnego w biurach, szkołach oraz w sklepach. Lekka oprawa TBS165 posiada złącze zewnętrzne i preinstalowane lampy, co czyni ją prostą i szybką w montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	3
Barwa źródła światła	840 neutralna biel

Typ optyki	Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta
------------	--

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	14 W
Połączenie	Szybkozłączka i odciążka

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

TBS165

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP
Pełna nazwa produktu	TBS166 G 3x14W/840 HF C6 PIP
Full EOC	871869606896000
Kod zamówienia	06896000

Materiał Nr (12NC)	910503910051
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696068960
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696068960

Rysunki techniczne

