




# CoreLine Accent

## RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH

CoreLine Accent, 10 W, 650 lm, 4000 K, Analogique, Angle de faisceau 32°, Blanc

CoreLine Accent est une gamme d'encastrés LED d'accentuation conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes. Son design ultra-compact à l'excellente finition et un retour sur investissement rapide permettent une transition facilitée vers la solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de couleur blanche ou aluminium, il s'intègre parfaitement à tous les espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.

### Données du produit

| Informations générales       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valeur ajoutée                         |                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Code famille lampe           | LED6 [LED Module 600 lm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marquage CE                            | Performance                                        |
| Culot                        | - [-]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Garantie                               | Oui                                                |
| Source lumineuse remplaçable | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inflammabilité                         | 3 ans + 2 ans à l'inscription                      |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marquage ENEC                          | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Driver inclus                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Essai au fil incandescent              | -                                                  |
| Remarques                    | *-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10. | Conforme à RoHS                        | Température 850 °C, durée 5 s                      |
| Type de lampe                | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Oui                                                |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Données techniques de l'éclairage      |                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Flux lumineux                          | 650 lm                                             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K                                             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Efficacité lumineuse (nominale)        | 65 lm/W                                            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indice de rendu de couleur (IRC)       | 85                                                 |

## CoreLine Accent

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 32 degré(s)                         |
| Température de couleur                               | 840 blanc neutre                    |
| Type d'optique                                       | Angle de faisceau 32°               |
| Type de cache optique/de lentille                    | Vasque/cache en polycarbonate clair |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 32°                                 |

### Fonctionnement et électricité

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'entrée                                  | 220 à 240 V                   |
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz                   |
| Courant d'appel                                   | 7 A                           |
| Durée courant d'appel                             | 500 ms                        |
| Consommation électrique                           | 10 W                          |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9                           |
| Connexion                                         | Connecteur à poussoir 6 pôles |
| Câble                                             | -                             |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | -                             |

### Température

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Gamme de températures ambiantes | 0 à +35 °C |
|---------------------------------|------------|

### Commandes et gradation

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Oui                          |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation régulant |
| Interface de commande                                     | Analogique                   |
| Flux lumineux constant                                    | Non                          |

### Mécanique et boîtier

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Matériaux du corps                        | Aluminium        |
| Matériaux du réflecteur                   | Polycarbonate    |
| Matériaux optiques                        | Polycarbonate    |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate    |
| Matériaux de fixation                     | Acier inoxydable |
| Couleur du corps                          | Blanc            |
| Finition du cache optique/de la lentille  | Transparent      |
| Hauteur totale                            | 60 mm            |

|                |       |
|----------------|-------|
| Diamètre total | 95 mm |
|----------------|-------|

### Approbation et application

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection                   | IP54 [Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard]                                                                     |
| Classe de protection CEI               | Classe de sécurité II                                                                     |

### Performances initiales

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tolérance de flux lumineux           | +/-10%               |
| Chromaticité initiale                | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10%               |

### Durées de vie (conformes IES)

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                | L70 |

### Conditions d'application

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Performance température ambiante Tq    | 25 °C |
| Niveau de gradation maximal            | 10%   |
| Convient pour la commutation aléatoire | Oui   |

### Données du produit

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit de la commande | RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH |
| Nom de produit complet        | RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH |
| Code EOC                      | 871869606899199                |
| Code de commande              | 06899199                       |
| Code 12NC                     | 910503910054                   |
| Quantité par pack             | 1                              |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718696068991                  |
| Conditionnement par carton    | 18                             |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8718696069110                  |

## Schéma dimensionnel

