



CoreLine Recessed Spot

RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU

LED Module 600 lm, 32 °, Нейтральный белый 840, Источник питания регулируемый, Нажимной разъем 6-полюсный, Алюминий

CoreLine Recessed Spot — это линейка встраиваемых светильников, предназначенных для замены галогеновых аналогов. Внешний вид, имитирующий галогеновые лампы, и доступная цена облегчают для клиентов переход на светодиодное освещение. Изделие дает эффект естественного света при акцентном освещении, обеспечивает мгновенную экономию энергии, отличается долгим сроком службы и является экологичным решением. Отличается простотой и быстротой установки благодаря соединительному зажиму.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED6 [LED Module 600 lm]	например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	
Цоколь	- [-]	Осветительная технология	LED
Сменный источник света	Нет	Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Количество единиц ПРА	1 шт.	Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да	Гарантийный период	3 года + 2 года при регистрации
Примечания	* — По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и,	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
		Сертификат ENEC	-
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с

CoreLine Recessed Spot

Соответствие стандарту EU RoHS	Да
--------------------------------	----

Технические характеристики освещения

Светоотдача	650 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	65 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Ширина светового пучка источника света	32 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Ширина светового пучка 32°
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный
Светораспределение светильника	32°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	7 А
Время пуска	500 ms
Энергопотребление	10 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 6-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	-

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °C
--------------------------------------	----------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый
Интерфейс управления	Аналоговый
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали

Цвет корпуса	Алюминий
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	60 мм
Общий диаметр	95 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP54 [Защита от накопления пыли, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	10%
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
Полное название продукта	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
Полный код продукта	871869606902899
Код заказа	910503910057
Материал № (12NC)	910503910057
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696069028
Нумератор — упаковок на внешний короб	18
EAN/UPC — короб	8718696069141

CoreLine Recessed Spot

Чертеж размеров

