



CoreLine Recessed Spot

RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU

LED Module 600 lm, 32 stupeň (stupne), 840 neutrálna biela, Napájacia jednotka, regulačná, Zástrčný konektor, 6-pólový, Hliník

CoreLine Recessed Spot spĺňa prísľub radu CoreLine o inovatívnych, jednoducho použiteľných a vysokokvalitných svetidlách. CoreLine Recessed Spot je vstavaným bodovým systémom, ktorý sa používa ako náhrada halogénových svetidiel. Jeho vzhľad halogénového svetidla a zaujímavá cena zákazníkom určite uľahčia prechod na svetidlá LED. Výrobok poskytuje efekt prirodzeného osvetlenia pri použití zvýrazňujúceho osvetlenia a tiež okamžité úspory energie a omnoho dlhšiu životnosť. Ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu. Vďaka zástrčným konektorom je jeho inštalácia rýchla a jednoduchá.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	LED6 [LED Module 600 lm]
Pätica	- [-]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájacia	Áno
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej

doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.

Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Výkon
Značka CE	Áno
Záručná lehota	3 roky + 2 roky pri registrácii
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	-
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

CoreLine Recessed Spot

Svetelné technické

Svetelný tok	650 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	65 lm/W
Index podania farieb (CRI)	85
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	32 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Uhol vyžarovania 32°
Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, číre
Rozptyl svetelného lúča svietidla	32°

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	7 A
Čas zapínania	500 ms
Spotreba	10 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor, 6-pólový
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	-

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	0 až +35 °C
--------------------------------	-------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka, regulačná
Ovládacie rozhranie	Analógové
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	Polykarbonát
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca oceľ
Farba telesa	Hliník

Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková výška	60 mm
Celkový priemer	95 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP54 [Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L70


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	10%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
Úplný názov produktu	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
Úplný kód produktu	871869606902899
Objednávkový kód	06902899
Č. materiálu (12NC)	910503910057
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696069028
Čitateľ – počet balení v krabici	18
EAN/UPC – balenie	8718696069141

Rozmerový obrázok



CoreLine Recessed Spot

