



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH

LED Module 600 lm, 32 °, Теплый белый 827, Источник питания регулируемый, Нажимной разъем 6-полюсный, Белый

CoreLine Recessed Spot — это линейка встраиваемых светильников, предназначенных для замены галогеновых аналогов. Внешний вид, имитирующий галогеновые лампы, и доступная цена облегчают для клиентов переход на светодиодное освещение. Изделие дает эффект естественного света при акцентном освещении, обеспечивает мгновенную экономию энергии, отличается долгим сроком службы и является экологичным решением. Отличается простотой и быстротой установки благодаря соединительному зажиму.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED6 [LED Module 600 lm]	эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	
Цоколь	- [-]	Осветительная технология	LED
Сменный источник света	Нет	Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Количество единиц ПРА	1 шт.	Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да	Гарантийный период	3 года + 2 года при регистрации
Примечания	* — По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок		
		Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
		Сертификат ENEC	-
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с
		Соответствие стандарту EU RoHS	Да

CoreLine Recessed Spot

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	650 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	65 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Ширина светового пучка источника света	32 °
Цвет источника света	Теплый белый 827
Оптический тип	Ширина светового пучка 32°
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный
Светораспределение светильника	32°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	7 А
Время пуска	500 ms
Энергопотребление	10 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 6-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	-
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °С
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый
Интерфейс управления	Аналоговый
Постоянная светоотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Белый

Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	58 мм
Общий диаметр	95 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP44 [Защита проводов, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.45, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	10%
Подходит для случайного переключения	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH
Полное название продукта	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH
Полный код продукта	871869606903599
Код заказа	910503910058
Материал № (12NC)	910503910058
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696069035
Нумератор — упаковок на внешний короб	18
EAN/UPC — короб	8718696069158

CoreLine Recessed Spot

Чертеж размеров

