



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU

LED Module 600 lm, 32 grad(er), 840 nøytralhvit,
Strømforsyningsenhet, regulering, Push-in-kontakt, 6-pols,
Aluminium

CoreLine Recessed Spot er et utvalg av innfelte armaturer som er utformet for å erstatte halogenbaserte armaturer. Det halogenaktige utseendet og den attraktive prisen gjør det enklere for kunder å bytte til LED. Dette produktet gir en naturlig belysningseffekt ved effektbelysning samt øyeblikkelige energibesparelser og mye lengre levetid – en miljøvennlig løsning. Push-in-kobling sørger for rask og enkel montering.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED6 [LED Module 600 lm]	Lighting Technology	LED
Sokkelbase	- [-]	Verditrapp	Effekt
Lyskilden kan byttes ut	Nei	CE-merke	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Garantiperiode	3 + 2 år ved registrering
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	ENEC-merke	-
		Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja
		Teknisk belysning	
		Lysytelse	650 lm
		Korrelerert fargetemperatur (nom)	4000 K

CoreLine Recessed Spot

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	65 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	85
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	32 grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Spredningsvinkel på 32°
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, klar
Armatur lysstråle spredning	32°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	7 A
Innløpstd	500 ms
Effektforbruk	10 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 6-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
----------------------	--------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Kontrollgrensesnitt	Analog
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Aluminium
Optisk deksel/linsefinish	Klar

Total høyde	58 mm
Total diameter	95 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L70
50000 h	


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
Fullstendig produktnavn	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
Full EOC	871869606908099
Bestillingskode	06908099
Materialenr. (12NC)	910503910063
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696069080
SAP-teller – pakker per utvendige	18
EAN/UPC – boks	8718696069202

Målskisse



CoreLine Recessed Spot

