



QVF LED

BVP117 LED41/740 WB

LED module 4100 lm, 740 Neutral hvid, Bred stråle

QVF LED-seriens kompakte projektører til almen belysning er designet som en økonomisk erstatning for de traditionelle projektører med halogenlamper. Kombinationen af LED'er med høj effekt og høj reflektionsoptik sikrer et fremragende lysudbytte til opad- og nedadlysende installationer. Projektørernes LED-teknologi sørger for betydelige energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Et universelt monteringsbeslag giver mulighed for overflademontering med mulighed for opad- eller nedadrettet belysning. QVF LED-projektørerne kan også udstyres med en kombineret bevægelses-/dagslyssensor.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED41 [LED module 4100 lm]	Lysstrøm	4.050 lm
Udskiftelig lyskilde	Nej	Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Driver inkluderet	Ja	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyskildes motortype	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W
Lighting Technology	LED	Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Indbygget lysstyringssystem	-	Lyskildefarve	740 Neutral hvid
CE-mærke	Ja	Optikafskærmningstype	Glas
Garantiperiode	3 år	Lampens lysstrålespedning	100° x 120°
Mærke for brændbarhed	-	Optisk type – udendørs	Bred stråle
ENEC-mærke	-	Drift og el	
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Indgangsspænding	220 til 240 V
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysteknisk		Startstrøm	20 A
Opadrettet lysudbyttegrad	0	Starttid	100 ms
		Strømforbrug	54 W

QVF LED

Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	-
Kabel	0,75 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	-

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Aluminium
Monteringsanordning	Vægmonteringsbeslag
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	285 mm
Samlet bredde	235 mm
Samlet højde	141 mm
Effektivt projekteret område	0,07 m²
Mål (højde x bredde x dybde)	141 x 235 x 285 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
-----------------------------------	---

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07 [2 J, forstærket]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	4/4 kV
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.381, 0.381) SDCM< 5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,9 %
------------------------------------	-------

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP117 LED41/740 WB
Det fulde produktnavn	BVP117 LED41/740 WB
Full EOC	871869606929599
Ordrekode	06929599
Materialenr. (12NC)	910503910066
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696069295
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8718696069233

Målskitse



