



QVF LED

BVP117 LED41/740 WB MDU

LED module 4100 lm, 740 Neutral hvid, Bred stråle,
Bevægelsesdetektionsenhed

QVF LED-seriens kompakte projektører til almen belysning er designet som en økonomisk erstatning for de traditionelle projektører med halogenlamper. Kombinationen af LED'er med høj effekt og høj refleksionsoptik sikrer et fremragende lysudbytte til opad- og nedadlysende installationer. Projektørernes LED-teknologi sørger for betydelige energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Et universelt monteringsbeslag giver mulighed for overflademontering med mulighed for opad- eller nedadrettet belysning. QVF LED-projektørerne kan også udstyres med en kombineret bevægelses-/dagslyssensor.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	LED41 [LED module 4100 lm]
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lyskildes motortype	LED
Lighting Technology	LED
Indbygget lysstyringssystem	Bevægelsesdetektionsenhed
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	3 år
Mærke for brændbarhed	-
ENEC-mærke	-
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	4.050 lm
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Optikafskærmningstype	Glas
Lampens lysstrålespedning	100° x 120°
Optisk type – udendørs	Bred stråle

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V

QVF LED

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	20 A
Starttid	100 ms
Strømforbrug	54 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	-
Kabel	0,75 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	-

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Aluminium
Monteringsanordning	Vægmonteringsbeslag
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	285 mm
Samlet bredde	235 mm
Samlet højde	141 mm
Effektivt projekteret område	0,07 m²
Mål (højde x bredde x dybde)	141 x 235 x 285 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP54 [Beskyttet mod støvansamling, stænsikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07 [2 J, forstærket]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	4/4 kV
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.381, 0.381) SDCM< 5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,9 %
------------------------------------	-------

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP117 LED41/740 WB MDU
Det fulde produktnavn	BVP117 LED41/740 WB MDU
Full EOC	871869606932599
Ordrekode	06932599
Materialenr. (12NC)	9105039100069
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696069325
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8718696069264

Målskitse



