



QVF LED

BVP117 LED41/740 WB MDU

LED module 4100 lm, 740 nøytralhvit, Bred lysstråle,
Bevegelsesdeteksjonsenhet

The QVF LED range of compact general-purpose floodlights are designed as an economical replacement for traditional halogen-lamp floodlights. The combination of high-power LEDs and a high-reflectivity optic ensures excellent light output for down- or uplighting applications. The floodlights' LED technology enables substantial energy and maintenance savings. A universal mounting bracket allows wall or surface mounting, with the possibility of tilting upwards or downwards. QVF LED floodlights can also be equipped with a combined presence/daylight sensor.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED41 [LED module 4100 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Light source engine type	LED
Lighting Technology	LED
Innebygd styring	Bevegelsesdeteksjonsenhet
CE-merke	Ja
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	4 050 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Type optisk deksel	Glass
Armaturs lysstråle spredning	100° x 120°
Optikktype utendørs	Bred lysstråle
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

QVF LED

Startstrøm	20 A
Innløpstid	100 ms
Effektforbruk	54 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	-
Kabel	Kabel på 0,75 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	Herdet glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Aluminium
Monteringsanordning	Veggmonteringsbrakett
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	285 mm
Total bredde	235 mm
Total høyde	141 mm
Effektivt prosjektert område	0,07 m²

Mål (høyde x bredde x høyde)	141 x 235 x 285 mm
------------------------------	--------------------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP54 [Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK07 [2 J armert]
Surge Protection (Common/Differential)	4/4 kV
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.381, 0.381) SDCM< 5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,9 %
----------------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BVP117 LED41/740 WB MDU
Fullstendig produktnavn	BVP117 LED41/740 WB MDU
Full EOC	871869606932599
Bestillingskode	06932599
Materialenr. (12NC)	910503910069
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696069325
SAP-teller – pakker per utvendige	2
EAN/UPC – boks	8718696069264

Målskisse



