



QVF LED

BVP117 LED41/740 WB MDU

LED module 4100 lm, Нейтральный белый 740, Широкий световой пучок, Датчик движения

Линейка компактных светильников QVF LED для создания заливающей подсветки общего назначения предназначена для экономичной замены традиционных галогеновых светильников, применяемых для создания заливающей подсветки. Сочетание высокомощных светодиодов и оптики с высокой отражающей способностью обеспечивает превосходную светоотдачу для освещения как сверху вниз, так и снизу вверх. Светодиодная технология заливающей подсветки обеспечивает значительную экономию электроэнергии и расходов на обслуживание. Универсальный монтажный кронштейн позволяет выполнять настенный или поверхностный монтаж с направлением угла наклона как вверх, так и вниз. Светильники заливающей подсветки QVF LED могут быть оснащены комбинированным датчиком присутствия/освещенности.

Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Код лампового семейства	LED41 [LED module 4100 lm]	Температура 850 °C,	Температура 850 °C,
Сменный источник света	Нет	продолжительность 5 с	продолжительность 5 с
Количество единиц ПРА	1 шт.	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Драйвер в комплекте	Да	Технические характеристики освещения	
Тип светогенератора	LED	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0
Осветительная технология	LED	Светоотдача	4 050 лм
Встроенное управление	Датчик движения	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Маркировка CE	Да	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°
Гарантийный период	3 года	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Знак пожароопасности	-	Эффективность (номинальная) (ном.)	75 лм/В
Сертификат ENEC	-		

Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Тип оптической крышки	Стекланный
Светораспределение светильника	100° x 120°
Тип оптики для размещения вне зданий	Широкий световой пучок

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	20 А
Время пуска	100 ms
Энергопотребление	54 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	-
Кабель	Кабель 0,75 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	-

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светототдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Алюминий
Оптический материал	Алюминий
Материал оптической крышки	Закаленное стекло
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Алюминий
Монтажное устройство	Кронштейн для настенного монтажа
Форма оптической крышки	Плоский
Покрытие оптической крышки	Прозрачный

Общая длина	285 мм
Общая ширина	235 мм
Общая высота	141 мм
Эффективная площадь проекции	0,07 m²
Размеры (высота x ширина x глубина)	141 x 235 x 285 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP54 [Защита от накопления пыли, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	4/4 kV
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.381, 0.381) SDCM< 5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Допустимые отклонения нач. индекса цветопередачи	+/-2

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,9 %
--	-------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP117 LED41/740 WB MDU
Полное название продукта	BVP117 LED41/740 WB MDU
Полный код продукта	871869606932599
Код заказа	910503910069
Материал № (12NC)	910503910069
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696069325
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
EAN/UPC — короб	8718696069264

Чертеж размеров



