



# TCS165

## TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP

4, TL5, 14 W, 840 nøytralhvit, Elektronisk høyfrekvens, Optikk med høy glans, dobbeltparabolsk, lukket

TCS165 overflatemontert og hengende armatur er et enkelt belysningsalternativ fra Philips. Det er en TL5-armatur som er basert på HF-ballaster (den mest energieffektive løsningen), noe som gjør det mulig å redusere energiforbruket med opptil 25 % sammenliknet med konvensjonelle armaturer. Serien kan brukes som allmennbelysning for ulike bruksområder, f.eks. på kontorer, skoler, i korridorer og butikker (supermarkeder, gjør-det-selv-varehus). Overflatemontert og hengende TCS165-armatur er tilgjengelig i versjoner for to og fire lyskilder. Armaturen har en skyvekontakt og er tilgjengelig med og uten lyskilde.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]
Forkobling	HF [Elektronisk høyfrekvens]
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	-
Teknisk belysning	
Antall lyskilder	4
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Optikk med høy glans, dobbeltparabolsk, lukket
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Effektforbruk	14 W
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP
Fullstendig produktnavn	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP
Full EOC	871869606933200
Bestillingskode	06933200

# TCS165

Materialenr. (12NC)	910503910079
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696069332
SAP-teller – pakker per utvendige	1

EAN/UPC – boks	8718696069332
----------------	---------------

## Målskisse

