



TCS165

TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP

2, TL5, 28 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokich częstotliwości, Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta

Oprawa TCS165 nasufitowa lub podwieszana to podstawowy wybór oświetleniowy w ofercie firmy Philips. To dedykowana oprawa TL5 na bazie stateczników HF (najbardziej energooszczędne rozwiązanie), umożliwiająca zaoszczędzenie do 25% kosztów energii w porównaniu z oprawami konwencjonalnymi. Rodzina tych opraw może być stosowana jako oświetlenie ogólne w różnych miejscach takich jak biura, korytarze, szkoły i sklepy (supermarkety, sklepy z artykułami dla majsterkowiczów). Oprawa TCS165 do montażu nasufitowego i podwieszana są dostępne w wersjach 2-lampowych i 4-lampowych. Oprawa posiada szybkozłączkę i jest dostępna ze źródłem światła lub bez niego.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ optyki	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta	
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]		
Znak CE	Tak	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Oznaczenie ENEC	-	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
		Zużycie energii	28 W
Dane techniczne oświetlenia		Certyfikaty i zastosowania	
Liczba źródeł światła	2	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Barwa źródła światła	840 neutralna biel	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
		Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

TCS165

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP
Pełna nazwa produktu	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP
Full EOC	871869606934900
Kod zamówienia	06934900

Materiał Nr (12NC)	910503910080
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696069349
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696069349

Rysunki techniczne

