



Coreline spotlight

ST120T LED8S-24-/830 PSU BK

CORELINE PROJECTOR, LED Module, system flux 800 lm, 24 °, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Sort

CoreLine Trackspot-projektøren er designet til at erstatte halogen- og CDM-standardbaserede projektører til brug i detailforretninger, på hoteller og i restauranter. Dette skinnnebaserede armatur giver detailhandlere mulighed for at fremhæve særlige produkter eller genstande. Coreline Trackspot-projektøren har et rent og enkelt design, indbygget driver og kan vælges med en strålevinkel på hhv. 23 og 36 grader, hvilket gør produktet meget alsidigt.

Produkt data

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Produktseriekode	ST120T [CORELINE PROJECTOR]
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi
CE-mærke	Ja

Garantiperiode	3 år + 2 år ved tilmelding
Mærke for brændbarhed	-
ENEC-mærke	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	800 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	73 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildens spredningsvinkel	24 °
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Spredningsvinkel på 24°
Lampens lysstrålespedning	24°

Coreline spotlight

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	3,4 A
Starttid	28 ms
Strømforbrug	11 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Gennemføringsstik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	40

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +35 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	102 mm
Samlet bredde	77 mm
Samlet højde	135 mm

Samlet diameter	77 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	135 x 77 x 102 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreproduktnavn	ST120T LED8S-24-/830 PSU BK
Det fulde produktnavn	ST120T LED8S-24-/830 PSU BK
Full EOC	871869606942499
Ordrekode	06942499
Materialenr. (12NC)	910503910088
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696069424
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696069509

Målskitse



