



CoreLine Projector

ST120T LED8S-24-/830 PSU BK

CORELINE PROJECTOR, LED Module, system flux 800 lm, 24 °,
830 Lämmin valkoinen, Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois),
Musta

CoreLine Projector on suunniteltu korvaamaan halogeeni- ja CDM-valaisimet myymälä- ja majoituskohteissa. Kiskokiinnitteisen valaisimen avulla voidaan korostaa haluttuja tuotteita tai kohteita. Selkeän muotoilun, integroidun ohjaimen ja 23–36 asteen avauskulman ansiosta CoreLine Projector soveltuu monenlaisiin kohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED-based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Tuoteperheen koodi	ST120T [CORELINE PROJECTOR]
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu

CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	3 vuotta + 2 vuotta rekisteröinnin jälkeen
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	800 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen keilakulma	24 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 24°
Valaisimen valokeilan hajautus	24°

CoreLine Projector

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasäys	3,4 A
Kytkeväaika	28 ms
Virrankulutus	11 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Läpivientiliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi	40
B	

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	0... +35 °C
----------------------	-------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	102 mm
Kokonaisleveys	77 mm
Kokonaiskorkeus	135 mm

Kokonaishalkaisija	77 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	135 x 77 x 102 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava	25 °C
käyttölämpötila Tq	
Soveluu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST120T LED8S-24-/830 PSU BK
Koko tuotenimi	ST120T LED8S-24-/830 PSU BK
Full EOC	871869606942499
Tilauskoodi	06942499
Tuotekoodi (12NC)	910503910088
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696069424
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718696069509

Mittapiirros



