



CoreLine Proiettore

ST120T LED24S-24-/840 PSU BK

LED module, system flux 2400 lm, 24 °, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione (On/Off), Nero

Il proiettore CoreLine è progettato per sostituire i proiettori alogeni e basati su standard CDM per applicazioni di vendita al dettaglio e di ospitalità. Questo apparecchio a binario aiuta i rivenditori a far risaltare i loro prodotti o a mettere in risalto determinati oggetti. Il design pulito con driver integrato e la scelta dell'angolo del fascio di 23 o 36 gradi rendono il proiettore CoreLine rilevante per molte applicazioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Marchio di infiammabilità	
Codice famiglia lampada	LED24S [LED module, system flux 2400 lm]	Marchio ENEC	-
Sorgente luminosa sostituibile	No	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Numero di riduttori	1 unità	Conformità a RoHS EU	Si
Driver incluso	Si	Dati tecnici di illuminazione	
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Flusso luminoso	2.400 lm
Lighting Technology	LED	Temperatura del colore correlata	4000 K
Tier	Valore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	73 lm/W
Marchio CE	Si	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Periodo di garanzia	3 + 2 anni con registrazione	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	24 °
		Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
		Tipo di ottica	Ottica 24°
		Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	24°

CoreLine Proiettore

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	5,6 A
Tempo di spunto	40 ms
Consumo energetico	33 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore passante a 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	40

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Nero
Finitura copertura ottica/lenti	Testurizzata
Lunghezza complessiva	107 mm
Larghezza complessiva	102 mm
Altezza complessiva	160 mm
Diametro complessivo	102 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	160 x 102 x 107 mm

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	No

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	ST120T LED24S-24-/840 PSU BK
Nome completo prodotto	ST120T LED24S-24-/840 PSU BK
Full EOC	871869606947999
Codice d'ordine	06947999
Codice materiale (12NC)	910503910093
Codice locale	06947999
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696069479
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696069554

Disegno tecnico



