



Coreline spotlight

ST120C LED24S-24-/830 PSU BK

LED module, system flux 2400 lm, 24 °, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Sort

CoreLine Trackspot-projektøren er designet til at erstatte halogen- og CDM-standardbaserede projektører til brug i detailforretninger, på hoteller og i restauranter. Dette skinnebaserede armatur giver detailhandlere mulighed for at fremhæve særlige produkter eller genstande. Coreline Trackspot-projektøren har et rent og enkelt design, indbygget driver og kan vælges med en strålevinkel på hhv. 23 og 36 grader, hvilket gør produktet meget alsidigt.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	
Kode for lampeserie	LED24S [LED module, system flux 2400 lm]	Mærke for brændbarhed	-
Udskiftelig lyskilde	Nej	ENEC-mærke	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Driver inkluderet	Ja	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Lysteknisk	
Lighting Technology	LED	Lysstrøm	2.400 lm
Plan	Værdi	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
CE-mærke	Ja	Lyseffekt (nominel) (nom.)	73 lm/W
Garantiperiode	3 år + 2 år ved tilmelding	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
		Lyskildens spredningsvinkel	24 °
		Lyskildefarve	830 Varm hvid
		Optiktype	Spredningsvinkel på 24°
		Lampens lysstrålespedning	24°
		Drift og el	
		Indgangsspænding	220 til 240 V

Coreline spotlight

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	5,6 A
Starttid	40 ms
Strømforbrug	33 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Blok med skruetilslutning, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	40

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +35 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	198 mm
Samlet bredde	102 mm
Samlet højde	172 mm
Samlet diameter	102 mm

Mål (højde x bredde x dybde)	172 x 102 x 198 mm
------------------------------	--------------------

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreproduktnavn	ST120C LED24S-24-/830 PSU BK
Det fulde produktnavn	ST120C LED24S-24-/830 PSU BK
Full EOC	871869606948699
Ordrekode	06948699
Materiale nr. (12NC)	910503910094
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696069486
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696069561

Målskitse



