



CoreLine Projector

ST120C LED24S-24-/830 PSU BK

LED module, system flux 2400 lm, 24 grad(er), 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Svart

CoreLine Projector-serien med armaturer er utformet for å erstatte halogen- og CDM-standardbaserte lyskaster. De rene linjene og den attraktive total kostnaden hjelper kunder med å bytte til LED. Disse armaturene skaper en naturlig belysningseffekt til bruk i områder med aksentbelysning. De gir også øyeblikkelige energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gir mer deg mer for pengene og en miljøvennlig løsning. De er enkle å installere på en standardskinne eller med en kontakt for overflatemontering.


Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lampefamiliekode	LED24S [LED module, system flux 2400 lm]	ENEC-merke	-
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Antall utstyrsenheter	1 enhet	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Teknisk belysning	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Lysytelse	2 400 lm
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Verditrapp	Verdi	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	73 lm/W
CE-merke	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Garantiperiode	3 + 2 år ved registrering	Spredningsvinkel på lyskilden	24 grad(er)
		Lyskildefarge	830 varmhvit
		Optisk type	Spredningsvinkel på 24°
		Armatur lysstråle spredning	24°

CoreLine Projector

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	5,6 A
Innløpstad	40 ms
Effektforbruk	33 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B 40	
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	198 mm
Total bredde	102 mm
Total høyde	172 mm

Målskisse



Total diameter	102 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	172 x 102 x 198 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	ST120C LED24S-24-/830 PSU BK
Fullstendig produktnavn	ST120C LED24S-24-/830 PSU BK
Full EOC	871869606948699
Bestillingskode	06948699
Materialenr. (12NC)	910503910094
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696069486
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696069561

