



Zadora LED

RS049B LED-40-4.3W-2700-GU10 WH 50W

4.3 W, 2700 K, Hvid

Zadora LED er et sortiment af indbyggede, justerbare downlights til MASTER LEDspot-lyskilder. De leveres i et installationsklart sæt, hvor der medfølger en MASTER LEDspot MV-lyskilde. Den giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne, uden at det går ud over lysstyrken. Så ejere kan se frem til, at investeringen er tjent hjem inden for et år. Den justerbare version kan vippe 30° og begge lyskilder giver strøm, der svarer til den fra en 50 W-halogenlampe. Zadora LED downlights fås i forskellige farver og de er nemme at vedligeholde, da der er direkte adgang til lyskilden.

Produkt data

Generelle oplysninger		Drift og el	
Udskiftelig lyskilde	Ja	Indgangsspænding	220 til 240 V
Lighting Technology	LED	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Plan	Værdi	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
CE-mærke	CE-mærke	Strømforbrug	4,3 W
Garantiperiode	1 år	Effektfaktor (brøk)	0.7
Lysteknisk		Tilslutning	Blok med skruetilslutning, 3-polet
Lysstrøm	365 lm	Kabel	-
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Temperatur	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W	Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lyskildefarve	827 Varm hvid	Dæmpbar	Ja
Optiktype	Spredningsvinkel på 40°	Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering
Lampens lysstrålespedning	40°	Kontrolgrænseflade	Fasedæmpning

Zadora LED

Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Plast
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet længde	145 mm
Samlet bredde	145 mm
Samlet højde	145 mm
Samlet diameter	85 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	145 x 145 x 145 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Produktdata	
Ordreproduktnavn	RS049B LED-40-4.3W-2700-GU10 WH
	50W
Det fulde produktnavn	RS049B LED-40-4.3W-2700-GU10 WH
	50W
Full EOC	871869607012399
Ordrekode	07012399
Materialenr. (12NC)	910503910099
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696070123
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	36
EAN/UPC – kasse	8718696070246

Målskitse

