



Zadora LED

RS049B LED-40-4.3W-3000-GU10 ALU 50W

ZADORA LED, 4.3 W, 3000 K, Aluminium

Zadora LED er et sortiment af indbyggede, justerbare downlights til MASTER LEDspot-lyskilder. De leveres i et installationsklart sæt, hvor der medfølger en MASTER LEDspot MV-lyskilde. Den giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne, uden at det går ud over lysstyrken. Så ejere kan se frem til, at investeringen er tjent hjem inden for et år. Den justerbare version kan vippe 30° og begge lyskilder giver strøm, der svarer til den fra en 50 W-halogenlampe. Zadora LED downlights fås i forskellige farver og de er nemme at vedligeholde, da der er direkte adgang til lyskilden.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Ja
Produktseriekode	RS049B [ZADORA LED]
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	1 år

Lysteknisk

Lysstrøm	365 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Spredningsvinkel på 40°
Lampens lysstrålespedning	40°

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,3 W
Effektfaktor (brøk)	0.7
Tilslutning	Blok med skruetilslutning, 3-polet
Kabel	-

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
----------------------------	----------------


Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering
Kontrolgrænseflade	Fasedæmpning

Zadora LED

Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Plast
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Aluminium
Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet længde	145 mm
Samlet bredde	145 mm
Samlet højde	145 mm
Samlet diameter	85 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	145 x 145 x 145 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Målskitse



Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Produktdata	
Ordreproduktnavn	RS049B LED-40-4.3W-3000-GU10 ALU 50W
Det fulde produktnavn	RS049B LED-40-4.3W-3000-GU10 ALU 50W
Full EOC	871869607016199
Ordrekode	07016199
Materialenr. (12NC)	910503910104
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696070161
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	36
EAN/UPC – kasse	8718696070284

