



CoreLine Panel

RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC

CoreLine Panel, 41 W, 1200x300 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED34S [LED module, system flux 3400 lm]	CE-merke	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Garantiperiode	3 + 2 år ved registrering
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC-merke
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Produktseriekode	RC127V [CORELINE PANEL OC]	I samsvar med EU RoHS	Ja
Lighting Technology	LED	Teknisk belysning	
Verditrapp	Effekt	Lysytelse	3 400 lm
		Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Lyskildefarge	830 varmhvit

CoreLine Panel

Optisk type	-
Armaturlysstrålespredning	100°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	19

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	20,4 A
Innløpstid	0,195 ms
Effektforbruk	41 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1197 mm

Total bredde	297 mm
Total høyde	42 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	42 x 297 x 1197 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC
Fullstendig produktnavn	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC
Full EOC	871869607095600
Lokal kodebeskrivelse	3354031
Bestillingskode	07095600
Materialenr. (12NC)	910503910135
Lokal bestillingskode	3354031
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696070956
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696070956

Målskisse



