



CoreLine Recessed Spot

RS140B LED6-60-/830 PSR PI6 WH

LED Module, system flux 600 lm - 60 ° - 830 sıcak beyaz -
Power supply unit regulating - 6 direkli itmeli konnektör - White

CoreLine Recessed Spot, halojen temelli aydınlatma armatürlerinin yerini almak üzere tasarlanan sıva altı spot aydınlatma ürün grubudur. Halojene benzer görünümü ve çekici fiyatı, müşterilerin LED'e geçmelerini kolaylaştırır. Vurgu aydınlatma uygulamaları için sunduğu doğal ışık efektinin yanı sıra çok daha uzun kullanım ömrüyle ilk andan itibaren enerji tasarrufu da sağlayarak çevre dostu bir çözüm olma özelliği içerir. Vidasız konnektörleri sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Kablo	-
Lamba ailesi kodu	LED6S [LED Module, system flux 600 lm]	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Işık kaynağının ışın açısı	60 °	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Kapak Tabanı	- [-]	CE işareti	CE mark
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	ENEC işareti	-
Sürücü birimi sayısı	1 unit	UL işareti	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR [Power supply unit regulating]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sürücü dahildir	Evet		
Optik sistem türü	60 [Beam angle 60°]		
Optik kapak/lens türü	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]		
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	60°		
Kontrol arayüzü	Analog		
Bağlantı	6 direkli itmeli konnektör		

CoreLine Recessed Spot

Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	-
RoHS işareti	RoHS mark

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	7 A
Ani akım süresi	500 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Stainless steel
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam yükseklik	60 mm
Toplam çap	95 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP54 [Toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	650 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%

LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	65 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renkssel Geriverim İndeksi	85
Başlangıç Renk Türü	(0.42, 0.40) SDCM <5
Başlangıç giriş gücü	10 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa	L70
faydalı kullanım ömrü sonunda	


Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	10%
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri


Tam ürün kodu	871869607125099
Sipariş ürün adı	RS140B LED6-60-/830 PSR PI6 WH
EAN/UPC - Ürün	8718696071250
Sipariş kodu	07125099
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	18
Malzeme No. (12NC)	910503910146
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,480 kg

Boyutlu çizim




CoreLine Recessed Spot

Fotometrik bilgi



IFAS1_RS140B1xLED6-60-830



IFCC1_RS140B1xLED6-60-830

