



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH

CoreLine Recessed Spot, 16 В, 1200 лм, 3000 К, Аналоговый, Ширина светового пучка 32°, Белый

CoreLine Recessed Spot — это линейка встраиваемых светильников, предназначенных для замены галогеновых аналогов. Внешний вид, имитирующий галогеновые лампы, и доступная цена облегчают для клиентов переход на светодиодное освещение. Изделие дает эффект естественного света при акцентном освещении, обеспечивает мгновенную экономию энергии, отличается долгим сроком службы и является экологичным решением. Отличается простотой и быстротой установки благодаря соединительному зажиму.

Данные о продукции

Общая информация		
Код лампового семейства	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Цоколь	- [-]	
Сменный источник света	Нет	Осветительная технология
Количество единиц ПРА	1 шт.	LED
Драйвер в комплекте	Да	Лестница ценности
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок	Высокопроизводительные модели
		Маркировка CE
		Да
		Гарантийный период
		3 года + 2 года при регистрации
		Знак пожароопасности
		Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
		Сертификат ENEC
	-	
	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
	Соответствие стандарту EU RoHS	Да

CoreLine Recessed Spot

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 200 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	75 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Количество источников света	1
Ширина светового пучка источника света	32 °
Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	Ширина светового пучка 32°
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный
Светораспределение светильника	32°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	7 А
Время пуска	500 ms
Энергопотребление	16 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 6-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	-

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый
Интерфейс управления	Аналоговый
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали

Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	58 мм
Общий диаметр	95 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP44 [Защита проводов, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.42, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	10%
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH
Полное название продукта	RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH
Полный код продукта	871869607127499
Код заказа	910503910148
Материал № (12NC)	910503910148
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696071274
Нумератор — упаковок на внешний короб	18
EAN/UPC — короб	8718696071328

CoreLine Recessed Spot

Чертеж размеров

