



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH

CoreLine Recessed Spot, 16 W, 1200 lm, 3000 K, Analógové, Uhol vyžarovania 32°, Biela

CoreLine Recessed Spot spĺňa prísľub radu CoreLine o inovatívnych, jednoducho použiteľných a vysokokvalitných svietidlách. CoreLine Recessed Spot je vstavaným bodovým systémom, ktorý sa používa ako náhrada halogénových svietidiel. Jeho vzhľad halogénového svietidla a zaujímavá cena zákazníkom určite uľahčia prechod na svietidlá LED. Výrobok poskytuje efekt prirodzeného osvetlenia pri použití zvýrazňujúceho osvetlenia a tiež okamžité úspory energie a omnoho dlhšiu životnosť. Ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu. Vďaka zástrčným konektorom je jeho inštalácia rýchla a jednoduchá.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Kód radu svetelného zdroja	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]		doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Pätica	- [-]	Technológia osvetlenia	LED
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Hodnotový rebríček	Výkon
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno	Záručná lehota	3 roky + 2 roky pri registrácii
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej	Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
		Značka ENEC	-
		Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
		V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické			
Svetelný tok	1 200 lm		

CoreLine Recessed Spot

Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	75 lm/W
Index podania farieb (CRI)	85
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	32 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Uhol vyžarovania 32°
Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, číre
Rozptyl svetelného lúča svietidla	32°

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	7 A
Čas zapínania	500 ms
Spotreba	16 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor, 6-pólový
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	-

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	0 až +35 °C
--------------------------------	-------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka, regulačná
Ovládacie rozhranie	Analógové
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Odliatok z hliníka
Materiál reflektora	Polykarbonát
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca oceľ
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Číra

Celková výška	58 mm
Celkový priemer	95 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP44 [Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súlád s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.42, 0.40) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlád s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L70


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	10%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH
Úplný názov produktu	RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH
Úplný kód produktu	871869607127499
Objednávkový kód	07127499
Č. materiálu (12NC)	910503910148
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696071274
Čitateľ – počet balení v krabici	18
EAN/UPC – balenie	8718696071328

Rozmerový obrázok



CoreLine Recessed Spot

