



Pentura Mini LED

BN132C LED12S/840 PSU L1200

LED Medium Power, 840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet (på/av)

Pentura Mini LED är en väldigt smal och diskret lysrörsränna som erbjuder LED-teknologins unika energieffektivitet i kombination med utmärkt belysningsprestanda och klart, enhetligt ljus med god färgåtergivning. Pentura Mini LED är mycket enkel att installera, även i begränsade utrymmen, t.ex. under butikshyllor, ovanför bänkskivor eller arbetsstationer i hemmet och på hemmakontoret. Tack vare det inbyggda driftdonet och den genomgående kabeln har installationstiden minimerats. Strömkabel, monteringsklämmor och anslutningstillbehör medföljer vid leverans. Pentura Mini LED är utrustad med tunna armaturgavlar som minimerar svarta fält mellan armaturerna för en elegant, obruten ljuslinje.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED-MP [LED Medium Power]	CE-märkning	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej	Garantitid	3 år
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Driftdon	-	ENEC-märkning	-
Driftdon ingår	Ja	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	EU RoHS-kompatibel	Ja
Lighting Technology	LED	Ljusteknik	
		Ljusflöde	1 250 lm
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W
		Färgåtergivningsindex	≥80
		Ljuskällans spridningsvinkel	- °
		Ljuskällans färg	840 neutralvit

Pentura Mini LED

Optiktyp	-
Armaturens ljusstrålefördelning	135°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	2,5 A
Ingåendetid	3,9 ms
Effektförbrukning	14 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Kabelhävvar/kablar
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	180

Temperatur

Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
----------------------	---------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 198 mm
Total bredd	22 mm
Total höjd	34 mm

Mått (höjd × bredd × djup)	34 x 22 x 1198 mm
----------------------------	-------------------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.39, 0.38) SDCM<5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BN132C LED12S/840 PSU L1200
Fullständigt produktnamn	BN132C LED12S/840 PSU L1200
Full EOC	871869607243199
Beställningsnummer	07243199
Materialnummer (12NC)	910503910156
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696072431
Räknare – antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC – Hölje	8718696072530

Måttskiss



Pentura Mini LED

