



Pentura mini LED

BN132C LED6S/840 PSU L600

LED Medium Power, 840 semleges fehér, Tápegység (be/ki)

A Pentura Mini LED egy rendkívül vékony szabadonsugárzó, amely a LED-es technika energiamegtakarítási előnyei mellett kiváló világítást is biztosít: erős, egyenletes fényeloszlású, jó színvisszaadású fényt. Rendkívül egyszerűen felszerelhető szűkös helyekre is, pl. boltokban polc alá, vagy íróasztalok és munkaállomások tetejére otthon vagy otthoni irodában. Beépített meghajtójának és átmenő vezetékezésének köszönhetően a felszerelés nagyon rövid időt vesz igénybe. A tápkábel, a rögzítőkapcsok és a csatlakoztatási kiegészítők mellékelve vannak. Az áttetsző végzáró elemek kiküszöbölik a lámpatestek közötti sötét foltokat, így az ügyfelek folyamatos fénysávot alakíthatnak ki.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED-MP [LED Medium Power]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtetegységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	-
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Lighting Technology	LED
CE jelölés	Igen


Jótállási idő	3 év
Gyúlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Fényáram	650 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	93 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
Fényforrás sugárzási szöge	- fok
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	-
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	135°

Pentura mini LED

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	2 A
Indulási idő	3,2 ms
Teljesítményfelvétel	7 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Tápkábelek/lengőkábelek
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	180
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 – +35 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	-
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	598 mm
Teljes szélesség	22 mm
Teljes magasság	34 mm
Méretetek (magasság x szélesség x mélység)	34 x 22 x 598 mm

Méretezett rajza



Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP40 [Kábelek behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0.2 J standard]
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.39, 0.38) SDCM<5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya	7,5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L65
Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BN132C LED6S/840 PSU L600
Teljes terméknev	BN132C LED6S/840 PSU L600
Full EOC	871869607247999
Rendelési kód	07247999
Cikkszám (12NC)	910503910160
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696072479
Számláló – csomag külső dobozonként	24
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696072578

Pentura mini LED

