



Ledinaire ClearAccent

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH

Ledinaire ClearAccent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Analógico, Simétrica, Blanco

ClearAccent es una gama de focos empotrados básicos diseñada para sustituir a las luminarias halógenas. Gracias a su atractivo precio y su alta relación de flujo luminoso por vatio hacen que la decisión de realizar el cambio a LED sea sencilla. El diseño compacto de la luminaria, con controlador integrado, es idóneo para una amplia variedad de aplicaciones. Las dimensiones del orificio de fijación cumplen con el antiguo estándar basado en halógeno de 68 mm, lo que hace posible el intercambio. Con los conectores de rosca, la instalación es fácil y segura. Estos focos son plenamente conformes con IC.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Equipo	-
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Esencial
Marca CE	Marca CE
Período de garantía	3 años
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	500 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Tipo de óptica	Simétrica

Apertura del haz de luz de la luminaria	36°
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos
Cable	-
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +40 °C

Ledinaire ClearAccent

Controles y regulación	
Regulable	Si
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Regulación de la unidad de fuente de alimentación
Interfaz de control	Analógico
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	Revestimiento de policarbonato de aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	55 mm
Anchura global	55 mm
Altura global	55 mm
Diámetro global	75 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	55 x 55 x 55 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]

Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
Nombre completo del producto	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
Full EOC	871869607267799
Código de pedido	07267799
Código 12NC	910503910182
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696072677
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8718696072714

Plano de dimensiones

