



ClearAccent

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Analogowe, Symetryczny, Biel

ClearAccent to rodzina opraw typu spot do wbudowania, która została zaprojektowana, aby zastąpić oprawy halogenowe. Ich atrakcyjna cena i wysoka sprawność (lm/W) sprawia, że decyzja wymiany oświetlenia na technologię LED staje się łatwa. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wbudowanemu sterownikowi oprawa oświetleniowa ClearAccent ma szeroki zakres zastosowań. Wymiary otworu montażowego są zgodne ze starym standardem 68 mm stosowanym w przypadku lamp halogenowych, w wyniku czego te oprawy można stosować podczas modernizacji. Dzięki złączu o mocowaniu skręcanym instalacja jest łatwa i bezpieczna.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ optyki	
Wymienne źródło światła	Nie	Symetryczny	
Osprzęt	-	Kąt rozsyłu światła oprawy	
Lighting Technology	LED	36°	
Tier	Wartość	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Znak CE	Napięcie wejściowe	220-240 V
Okres gwarancji	3 lata	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Strumień Światłny	500 lm	Zużycie energii	6 W
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W	Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80	Przewód	-
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała		

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do +40°C
-----------------------------	-----------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z regulacją
Interfejs sterowania	Analogowe
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	55 mm
Całkowita szerokość	55 mm
Całkowita wysokość	55 mm
Całkowita średnica	75 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	55 x 55 x 55 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0.2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
Pełna nazwa produktu	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
Full EOC	871869607267799
Kod zamówienia	07267799
Materiał Nr (12NC)	910503910182
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696072677
Numerator - Packs per outer box	24
EAN/UPC - Opakowanie	8718696072714

Rysunki techniczne