



ClearAccent

RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 4000 K, Analog, Symmetrisk, Hvid

ClearAccent er en indbygget basisspotserie udviklet til at erstatte halogenbaserede armaturer. Den attraktive pris og det høje lumen pr. watt gør beslutningen om at skifte til en LED-løsning nem. Armaturets kompakte design med indbygget driver er velegnet til en lang række anvendelsesområder. Fastgørelseshullets størrelse opfylder den gamle halogenbaserede standard på 68 mm, hvilket gør eftermonteringen nemmere. Nem og sikker installation takket være indskrumsstikkene. Disse spotlys overholder alle IC-krav.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Forkobling	-
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	3 år
Lysteknisk	
Lysstrøm	500 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Symmetrisk
Lampens lysstrålespedning	36°

Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Blok med skruetilslutning, 3-polet
Kabel	-

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	0 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering
Kontrolgrænseflade	Analog
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	55 mm
Samlet bredde	55 mm
Samlet højde	55 mm
Samlet diameter	75 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	55 x 55 x 55 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0.2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Produktdata	
Ordreprodukt navn	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Det fulde produkt navn	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Full EOC	871869607268499
Ordrekode	07268499
Materialenr. (12NC)	910503910183
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696072684
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8718696072721

Målskitse

