



# ClearAccent

## RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 4000 K, Analog, Symmetrisch, Weiß

ClearAccent LED Einbaustrahler bieten dank des Standard-Deckenausschnitt von 68mm und der Reflektoroptik perfekten Ersatz für heutige konventionelle 50W NV-Halogenstrahler. Das attraktive Erscheinungsbild, das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis und die gute Effizienz erleichtern den Umstieg auf LED-Technologie. Ein weiterer Vorteil sind die kompakten Abmessungen und das integrierte Betriebsgerät. Dank der Schraubverbinder ist die Installation einfach und sicher.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Eingangsspannung	220-240 V
Betriebsgerät	-	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Value Ladder	Good	Energieverbrauch	6 W
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Garantiedauer	3 Jahre	Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
		Kabel	-
Lichttechnische Daten		Temperatur	
Lichtstrom	500 lm	Umgebungstemperaturbereich	0 bis +40 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W	Lichtregelung und Dimmen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80	Dimmbar	Ja
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Betriebsgerät	Geregeltes Netzteil
Optik	Symmetrisch	Steuerungsschnittstelle	Analog
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°	Konstanter Lichtstrom	Nein

## Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Reflektor-Material	Aluminium und Polycarbonat
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Veredelung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	55 mm
Gesamte Breite	55 mm
Gesamte Höhe	55 mm
Gesamter Durchmesser	75 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	55 x 55 x 55 mm

## Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

## Produktdaten

Bestell-Produktname	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Gesamt-Produktcode	871869607268499
Bestellcode	07268499
Material-Nr. (12NC)	910503910183
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696072684
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718696072721

## Abmessungsskizzen

