



# ClearAccent

## RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 4000 K, Analog, Symmetrisk (S), Vit

ClearAccent är en grundserie infällda spotlights för ersättning av konventionella halogenbaserade armaturer. Det attraktiva priset och höga ljusutbytet gör valet att uppgradera till LED enkelt, och den kompakta armaturdesignen med inbyggt driftdon lämpar sig för ett antal olika användningsområden. Fästhålens mått uppfyller den gamla halogenbaserade standarden på 68 mm, vilket möjliggör eftermontering, och skruvkontakter bidrar till enkel och säker installation.

### Produktdata

Allmän information		Line Frequency	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Line Frequency	50 to 60 Hz
Driftdon	-	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Lighting Technology	LED	Effektförbrukning	6 W
Värdetrappa	Värde	Effektfaktor (fraktion)	0.9
CE-märkning	CE-märkning	Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Garantitid	3 år	Kabel	-
Ljusteknik		Temperatur	
Ljusflöde	500 lm	Omgivningstemperatur	0 till +40 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Styrenheter och dimring	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W	Dimbar	Ja
Färgåtergivningindex	≥80	Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, reglerande
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Styrgränssnitt	Analog
Optiktyp	Symmetrisk (S)	Konstant ljusflöde	Nej
Armaturens ljusstrålefördelning	36°	Mekanik och armaturhus	
Drift och elektricitet		Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Ingångsspänning	220-240 V		

## ClearAccent

Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	55 mm
Total bredd	55 mm
Total höjd	55 mm
Total diameter	75 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	55 x 55 x 55 mm

**Användning och godkännande**

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

### Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Fullständigt produktnamn	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Full EOC	871869607268499
Beställningsnummer	07268499
Materialnummer (12NC)	910503910183
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696072684
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8718696072721

### Måttskiss

