



ClearAccent

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Analogique, Symétrique, Blanc

ClearAccent est une gamme de spots encastrés conçue pour remplacer les luminaires halogènes. Son prix abordable et son efficacité lumineuse élevée rendent facile le passage à la LED. Le design compact des luminaires, avec driver intégré, le rend adapté pour un large éventail d'applications. Les dimensions d'encastrement correspondent aux anciens standards des halogènes (68 mm), ce qui facilite la rénovation.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Source lumineuse remplaçable	Non	Tension d'entrée	220-240 V
Appareillage	-	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Valeur ajoutée	Economique	Consommation électrique	6 W
Marquage CE	Marquage CE	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Garantie	3 ans	Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Données techniques de l'éclairage		Câble	-
Flux lumineux	500 lm	Température	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Gamme de températures ambiantes	0 à +40 °C
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W	Commandes et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Température de couleur	830 blanc chaud	Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation régulant
Type d'optique	Symétrique		
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	36°		

Interface de commande	Analogique
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium moulé sous pression
Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	55 mm
Largeur totale	55 mm
Hauteur totale	55 mm
Diamètre total	80 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	55 x 55 x 55 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
----------------------	------------------------------

Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Nom de produit complet	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Code EOC	871869607269199
Code de commande	07269199
Code 12NC	910503910184
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696072691
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696072738

Schéma dimensionnel

