



ClearAccent

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Analog, Symmetrisk, Hvit

ClearAccent er et utvalg av grunnleggende innfelte armaturer som er utformet for å erstatte halogenbaserte armaturer. Den rimelige prisen og det høye lumen/watt-forholdet gjør det enkelt å bestemme seg for å bytte til LED. Armaturen har kompakt design og en innebygget driver, og den egner seg for mange forskjellige bruksområder. Dimensjonene på festehullet er i tråd med den gamle halogenbaserte standarden på 68 mm, noe som gjør ettermontering mulig. Skrukontakter gir enkel og rask montering. Disse spotlights er i samsvar med IC.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Inngangsspenning	220-240 V
Forkobling	-	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Verditrapp	Verdi	Effektforbruk	6 W
CE-merke	CE-merke	Effektfaktor (brøk)	0.9
Garantiperiode	5 år	Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
		Kabel	-
Teknisk belysning		Temperatur	
Lysytelse	500 lm	Omgivelsestemperatur	0 til +40 °C
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80	Kan dimmes	Ja
Lyskildefarge	830 varmhvit	Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Optisk type	Symmetrisk	Kontrollgrensesnitt	Analog
Armatur lysstråle spredning	36°	Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	55 mm
Total bredde	55 mm
Total høyde	55 mm
Total diameter	80 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	55 x 55 x 55 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Fullstendig produktnavn	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Full EOC	871869607269199
Lokal kodebeskrivelse	3253961
Bestillingskode	07269199
Materialenr. (12NC)	910503910184
Lokal bestillingskode	3253961
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696072691
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8718696072738

Målskisse

