



Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W

Zadora LED, 5 W, D75 mm, 365 lm, 2700 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Kąt rozsyłu światła: 40°, Aluminium, IP20

Zadora LED to rodzina regulowanych opraw typu downlight do wbudowania przeznaczonych dla źródeł MASTER LEDspot. Oprawy są oferowane w gotowych do instalacji zestawach zawierających źródła MASTER LEDspot MV. Źródła MASTER LEDspot wyróżniają się energooszczędnością i trwałością przy zachowaniu doskonałej jasności światła. Okres zwrotu z inwestycji wynosi dla nich zaledwie jeden rok. Wersja regulowana oprawy może być odchylana od pionu o 30°. Obie wersje opraw emitują strumień świetlny odpowiadający lampie halogenowej o mocy 50 W. Oprawy Zadora LED typu downlight są dostępne w różnej kolorystyce – biała lub aluminium. Bezpośredni dostęp do oprawy gwarantuje łatwe jej konserwowanie.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ optyki	
Wymienne źródło światła	Tak	Kąt rozsyłu światła: 40°	
Osprzęt	-	Kąt rozsyłu światła oprawy	
Lighting Technology	LED	40°	
Tier	Wartość	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Znak CE	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Okres gwarancji	1 rok	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Strumień Świetlny	365 lm	Zużycie energii	5 W
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73 lm/W	Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Temperatura	
Barwa źródła światła	827 barwa ciepło-biała	Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C

Zadora LED

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	Zasilacz z regulacją
Interfejs sterowania	Przyciemnienie przez odcięcie fazy
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Plastik
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	Polimetakrylan metylu
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Aluminium
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita długość	145 mm
Całkowita szerokość	145 mm
Całkowita wysokość	145 mm
Całkowita średnica	85 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	145 x 145 x 145 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
Pełna nazwa produktu	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
Full EOC	871869607014799
Kod zamówienia	07014799
Materiał Nr (12NC)	910503910194
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696070147
Numerator - Packs per outer box	36
EAN/UPC - Opakowanie	8718696070260

Rysunki techniczne

