



Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W

Zadora LED, 5 W, D75 mm, 375 lm, 3000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Kąt rozsyłu światła: 40°, Aluminium, IP20

Zadora LED to rodzina regulowanych opraw typu downlight do wbudowania przeznaczonych dla źródeł MASTER LEDspot. Oprawy są oferowane w gotowych do instalacji zestawach zawierających źródła MASTER LEDspot MV. Źródła MASTER LEDspot wyróżniają się energooszczędnością i trwałością przy zachowaniu doskonałej jasności światła. Okres zwrotu z inwestycji wynosi dla nich zaledwie jeden rok. Wersja regulowana oprawy może być odchylana od pionu o 30°. Obie wersje opraw emitują strumień świetlny odpowiadający lampie halogenowej o mocy 50 W. Oprawy Zadora LED typu downlight są dostępne w różnej kolorystyce – biała lub aluminium. Bezpośredni dostęp do oprawy gwarantuje łatwe jej konserwowanie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Tak
Osprzęt	-
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	1 rok
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	375 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała

Typ optyki	Kąt rozsyłu światła: 40°
Kąt rozsyłu światła oprawy	40°
Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C

Zadora LED

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	Zasilacz z regulacją
Interfejs sterowania	Przyciemnienie przez odcięcie fazy
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Plastik
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	Polimetakrylan metylu
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Aluminium
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita długość	145 mm
Całkowita szerokość	145 mm
Całkowita wysokość	145 mm
Całkowita średnica	85 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	145 x 145 x 145 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Pełna nazwa produktu	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Full EOC	871869607016199
Kod zamówienia	07016199
Materiał Nr (12NC)	910503910196
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696070161
Numerator - Packs per outer box	36
EAN/UPC - Opakowanie	8718696070284

Rysunki techniczne

